


Box og si

Til forbehandling af klude / mopper



Anvendelsesområde

Anvendes til manuel forbehandling af mopper.
Brugsopløsningen hældes i sien, som fordeler væsken jævnt ud over mopperne/kludene.

Produktbeskrivelse

Fremstillet af slidstærk polypropylen.

Kundefordele

Box:

- ✓ Box til forbehandling af klude og mopper.
- ✓ Indvendig skala.
- ✓ Kan farvekodes ved hjælp af farveclips (blå, rød, grøn, gul).
- ✓ Plads til 8-10 mopper.
- ✓ Op til 4 boxe kan stables ovenpå hinanden med indhold også uden låg.
- ✓ Fødder under boxen sørger for stabilitet.

Låg:

- ✓ Låget fæstnes på den ene boxside.
- ✓ Todelt - kan stå åben uden at klappe ned - dvs. betjening med én hånd er mulig.

Si:

- ✓ Passer perfekt til boxen.
- ✓ Sørger for jævn fordeling af væsken.
- ✓ Kan hænges i en krog til opbevaring.

Instruktion

- Bør vaskes sammen med mopper eller klude.
1. Fold mopperne.
 2. Stil mopperne i boxen med stroppen opad.
 3. Placer sien ovenpå boxen.
 4. Hæld brugsopløsningen i sien.
 5. Vent i 5-10 minutter.

Anvend evt. et låg til boxen for at holde mopperne fugtig i længere tid.

Vedligeholdelse

Bør aftørres efter brug.

Art. nr	Navn	Størrelse	Vægt	Antal/krt.
120774	Box 15 L	39 x 28 x 21 cm	685 g	5 stk.
120780	Låg til box		290 g	5 stk.
120779	Si til forbehandling til box	41 x 32 x 19 cm	485 g	3 stk.